


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3329.140**

**Condizionatori da parete**

Stato: 17/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3329.140 - Condizionatori da parete con controllore Basic

Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3329.140
Materiale	Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura	Apparecchio precablatto pronto per l'allacciamento Dima di foratura Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2.500 W Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2.700 W Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1.900 W Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1.950 W
Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 3,7 A A 60 Hz: 3,8 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 6,8 A A 60 Hz: 7,6 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 710 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 640 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 1.580 mm Profondità: 295 mm

## Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorifero	Mezzo frigorifero: R134a Quantità: 0,95 kg
Regolazione della temperatura	Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	30 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1.425 W Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1.625 W Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1.675 W Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1.975 W
Fusibile di protezione	Magnetotermico motore: 6,3...10 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	66.5
Peso lordo	70
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177323094
ECLASS 8.0	27180704

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK