### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3340.230

# Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 31/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SK 3340.230 - Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3340.230
Descrizione prodotto	Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità precablata pronta per l'allacciamento Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi
Portata d'aria (in aspirazione libera)	320 m³/h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,24 A A 60 Hz: 0,22 A
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 200 mm
Interasse ventilatori	85 mm
Numero ventilatori	2
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 51 dB(A)
Range temperatura di esercizio	-10 °C55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.04
Peso lordo	2.2

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177041448
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

### Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3