

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3340.230

Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3340.230 - Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Codice prodotto | SK 3340.230 |
| Descrizione prodotto | Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Unità precablata pronta per l'allacciamento Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi |
| Portata d'aria (in aspirazione libera) | 320 m ³ /h |
| Tensione nominale di esercizio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Corrente nominale max. | A 50 Hz: 0,24 A A 60 Hz: 0,22 A |
| Fusibile di protezione | Interruttore automatico/fusibile: 6 A |
| Dimensioni | Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 200 mm |
| Interasse ventilatori | 85 mm |
| Numero ventilatori | 2 |
| Livello di rumorosità | A 50 Hz: 51 dB(A) |
| Range temperatura di esercizio | -10 °C...55 °C |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2,04 kg |
| Peso lordo | 2,2 kg |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Codice tariffa doganale | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Descrizione prodotto | SK Cass.Ventil.19" 50/60Hz |

Approvazioni

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
