

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.230

Ventilatori a cassetto per sistemi da
482,6 mm (19")

Stato: 18/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3342.230 - Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3342.230
Descrizione prodotto	Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità precabblata pronta per l'allacciamento Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi
Portata d'aria (in aspirazione libera)	480 m ³ /h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,36 A A 60 Hz: 0,33 A
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 200 mm
Interasse ventilatori	105 mm
Numero ventilatori	3
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 51 dB(A)
Range temperatura di esercizio	-10 °C...55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,58 kg
Peso lordo	2,743 kg

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrizione prodotto	SK Cass.Ventil.19"50/60Hz

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità