

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.500

Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.500 - Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3342.500
Descrizione prodotto	Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità precablata pronta per l'allacciamento Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi
Portata d'aria (in aspirazione libera)	480 m ³ /h
Informazioni sul nr. d'ord.	Su richiesta ventilatori a cassetto per profilati portanti a passo metrico. Esecuzione con controllo funzioni
Tensione nominale di esercizio	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,85 A
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 200 mm
Interasse ventilatori	105 mm
Numero ventilatori	3
Livello di rumorosità	in CC: 51 dB(A)
Range temperatura di esercizio	-10 °C...55 °C
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	1,8 kg
Peso lordo	1,998 kg
Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrizione prodotto	SK Cass.Ventil.19"24V230V1

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
