

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.500

# Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 17/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.500 - Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.

## Caratteristiche

|  |  |
|--|--|
| Codice prodotto                        | SK 3342.500  |
| Descrizione prodotto                   | Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. |
| Colore                                 | RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura          | Unità precablata pronta per l'allacciamento<br>Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi  |
| Portata d'aria (in aspirazione libera) | 480 m <sup>3</sup> /h  |
| Informazioni sul nr. d'ord.            | Su richiesta ventilatori a cassetto per profilati portanti a passo metrico.<br>Esecuzione con controllo funzioni   |
| Tensione nominale di esercizio         | 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>24 V (DC)  |
| Corrente nominale max.                 | A 50 Hz: 0,85 A  |
| Fusibile di protezione                 | Interruttore automatico/fusibile: 6 A  |
| Dimensioni                             | Larghezza: 482,6 mm<br>Altezza: 44 mm<br>Profondità: 200 mm  |
| Interasse ventilatori                  | 105 mm   |
| Numero ventilatori                     | 3  |
| Livello di rumorosità                  | in CC: 51 dB(A)  |
| Range temperatura di esercizio         | -10 °C...55 °C   |
| Confezione                             | 1 pz.  |

## Caratteristiche

---

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Peso netto              | 1,8 kg                     |
| Peso lordo              | 1,998 kg                   |
| Codice tariffa doganale | 84145915                   |
| ETIM 9                  | EC000320                   |
| ETIM 8                  | EC000320                   |
| ECLASS 8.0              | 27180716                   |
| Descrizione prodotto    | SK Cass.Ventil.19"24V230V1 |

---

## Approvazioni

---

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità   |

---