


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3350.115**

**Ventilatori a cassetto Vario per  
sistemi da 482,6 mm (19")**

Stato: 23/01/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3350.115 - Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. Facile manutenzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento.

## Caratteristiche

|  |  |
|--|--|
| Codice prodotto                        | SK 3350.115  |
| Descrizione prodotto                   | Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. |
| Vantaggi                               | Facile manutenzione e sostituzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento   |
| Colore                                 | RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura          | Unità precabidata pronta per l'allacciamento<br>Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi   |
| Portata d'aria (in aspirazione libera) | 320 m <sup>3</sup> /h  |
| Informazioni sul nr. d'ord.            | Termini di consegna su richiesta   |
| Tensione nominale di esercizio         | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Corrente nominale max.                 | A 50 Hz: 0,46 A<br>A 60 Hz: 0,46 A   |
| Fusibile di protezione                 | Interruttore automatico/fusibile: 6 A  |
| Dimensioni                             | Larghezza: 482,6 mm<br>Altezza: 44 mm<br>Profondità: 200 mm  |
| Interasse ventilatori                  | 85 mm  |
| Numero ventilatori                     | 2  |
| Livello di rumorosità                  | A 50 Hz: 52 dB(A)  |
| Range temperatura di esercizio         | -10 °C...55 °C   |

## Caratteristiche

---

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Confezione              | 1 pz.         |
| Peso netto              | 2.04          |
| Peso lordo              | 2.24          |
| Codice tariffa doganale | 84145915      |
| EAN                     | 4028177041561 |
| ETIM 9                  | EC000320      |
| ETIM 8                  | EC000320      |
| ECLASS 8.0              | 27180716      |

---

## Approvazioni

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized) |
|              | VDE                    |

---