Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3350.115

Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 24/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3350.115 - Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. Facile manutenzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento.

Caratteristiche

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. Facile manutenzione e sostituzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento
_
RAL 7035
Unità precablata pronta per l'allacciamento Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi
320 m³/h
Termini di consegna su richiesta
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
A 50 Hz: 0,46 A A 60 Hz: 0,46 A
Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 200 mm
85 mm
2
A 50 Hz: 52 dB(A)
-10 °C55 °C

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	2.04
Peso lordo	2.24
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177041561
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
	VDE

© Rittal 2025 3