

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3350.230**

Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3350.230 - Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. Facile manutenzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3350.230
Descrizione prodotto	Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
Vantaggi	Facile manutenzione e sostituzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità precablate pronta per l'allacciamento Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi
Portata d'aria (in aspirazione libera)	320 m <sup>3</sup> /h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,24 A A 60 Hz: 0,22 A
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 200 mm
Interasse ventilatori	85 mm
Numero ventilatori	2
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 51 dB(A)
Range temperatura di esercizio	-10 °C...55 °C
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

---

Peso netto	1.8
Peso lordo	2
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177041578
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Approvazioni

---

Approvazioni	UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità