### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3352.115

# Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 8/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SK 3352.115 - Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. Facile manutenzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3352.115	
Descrizione prodotto	Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'ari evitando la formazione di sacche di calore.	
Vantaggi	Facile manutenzione e sostituzione dei ventilatori grazie al telaio inserimento	
Colore	RAL 7035	
Parti incluse nella fornitura	Unità precablata pronta per l'allacciamento Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi	
Portata d'aria (in aspirazione libera)	480 m³/h	
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta	
Tensione nominale di esercizio	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)	
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,69 A A 60 Hz: 0,69 A	
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 6 A	
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 200 mm	
Interasse ventilatori	105 mm	
Numero ventilatori	3	
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 52 dB(A)	

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-10 °C55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.5
Peso lordo	2.8
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177041646
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

### Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)	
• •	, ,	
	VDE	

© Rittal 2025 3