

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.500

Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 4/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3352.500 - Ventilatori a cassetto Vario per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. Facile manutenzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3352.500
Descrizione prodotto	Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.
Vantaggi	Facile manutenzione e sostituzione dei ventilatori grazie al telaio di inserimento
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità precablata pronta per l'allacciamento Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi
Portata d'aria (in aspirazione libera)	480 m ³ /h
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Tensione nominale di esercizio	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,85 A A 60 Hz: 0,85 A
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 44 mm Profondità: 200 mm
Interasse ventilatori	105 mm
Numero ventilatori	3
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 51 dB(A)

Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	-10 °C...55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,8 kg
Peso lordo	1,976 kg
Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrizione prodotto	SK Cass.Vent.Vario 24V/230V

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized) VDE
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità