

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3366.110

## Condizionatori da parete

Stato: 20/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.110 - Condizionatori da parete con controllore Basic

Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.

## Caratteristiche

|                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                                 | SK 3366.110                                                                                                                                                                          |
| Materiale                                       | Lamiera d'acciaio                                                                                                                                                                    |
| Parti incluse nella fornitura                   | Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento<br>Dima di foratura<br>Materiale di fissaggio                                                                                      |
| Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 | Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1.500 W<br>Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1.500 W<br>Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1.050 W<br>Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1.100 W |
| Tensione nominale di esercizio                  | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                               |
| Corrente nominale max.                          | A 50 Hz: 14,3 A<br>A 60 Hz: 14,7 A                                                                                                                                                   |
| Corrente di spunto (massima)                    | A 50 Hz: 43 A<br>A 60 Hz: 47 A                                                                                                                                                       |
| Portata d'aria (in aspirazione libera)          | Circuito esterno: 910 m³/h<br>Circuito interno: 860 m³/h                                                                                                                             |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35  | Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4                                                                                                                       |
| Esecuzione                                      | montaggio a parete                                                                                                                                                                   |
| Dimensioni                                      | Larghezza: 435 mm<br>Altezza: 1.590 mm<br>Profondità: 205 mm                                                                                                                         |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529        | Circuito esterno IP 34<br>Circuito interno IP 54                                                                                                                                     |

## Caratteristiche

|                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzo/fluido frigorifero                      | Mezzo frigorifero: R134a<br>Quantità: 0,7 kg                                                                                                                                                                     |
| Regolazione della temperatura                 | Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)                                                                                                                                                              |
| Range temperatura di esercizio                | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                                                                    |
| Campo d'impostazione temperatura di esercizio | 30 °C...55 °C                                                                                                                                                                                                    |
| Potenza nominale assorbita Pel                | Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 1.075 W<br>Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1.200 W<br>Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1.265 W<br>Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1.375 W |
| Fusibile di protezione                        | Interruttore automatico/fusibile: 20 A                                                                                                                                                                           |
| Confezione                                    | 1 pz.                                                                                                                                                                                                            |
| Peso netto                                    | 68.4                                                                                                                                                                                                             |
| Peso lordo                                    | 72                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                                           | 4028177429680                                                                                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0                                    | 27180704                                                                                                                                                                                                         |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)                                            |
| Certificati  | EAC                                                           |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |