

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3375.540

Scambiatori di calore aria-acqua

Stato: 28/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.540 - Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3375.540
Esecuzione	montaggio a parete Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)
Descrizione prodotto	Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento Dima di foratura Materiale di tenuta e fissaggio
Potenza frigorifera totale	L 35 W 10 a 400 l/h: 5 kW
Tensione nominale di esercizio	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 183 W A 60 Hz: 183 W
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,8 A A 60 Hz: 0,8 A
Pressione di esercizio (p max.)	1: 10 bar
Adattabilità al carico	100 %
Mezzo frigorifero	Acqua (vedi specifiche in Internet)
Temperatura acqua di mandata	1 °C...30 °C
Raccordi idraulici	Manicotto per tubo flessibile ½" G ¾" AG
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)

Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	1 °C...70 °C
Nota	Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort
Dimensioni	Larghezza: 450 mm Altezza: 1.400 mm Profondità: 220 mm
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Fusibile di protezione	Interruttore per trasformatore: 3,5...5 A
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	41,1 kg
Peso lordo	47 kg
Codice tariffa doganale	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Descrizione prodotto	SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, controllo Comfort, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 450 x 1400 x 220 mm

Approvazioni

Approvazioni	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	---

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità