Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3431.000

Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000

Stato: 8/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 3431.000 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000 per installazioni su piastre di montaggio

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3431.000
Esecuzione	Per installazioni su piastre di montaggio
Materiale	Poliammide rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame duro argentato
Colore	Chassis: RAL 9011 Coperchio: RAL 7035
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 10 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly	sì
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 89 mm Altezza: 141,5 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 50 mm²
Numero dei poli	3 poli
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.401

© Rittal 2025

Caratteristiche

Peso lordo	0.453
Quota di rame (kg / pezzo)	0.15
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3