


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.000

# Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000

Stato: 1/03/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.000 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000 per installazioni su piastre di montaggio

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3431.000
Esecuzione	Per installazioni su piastre di montaggio
Materiale	Poliammide rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame duro argentato
Colore	Chassis: RAL 9011 Coperchio: RAL 7035
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 10 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly	sì
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 89 mm Altezza: 141,5 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Numero dei poli	3 poli
Sezione del conduttore tondo	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

---

Peso netto	0,401 kg
Peso lordo	0,453 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,15
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descrizione prodotto	SV Sezionatore Nh00C Gr.000,100A,690V

## Approvazioni

---

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK