


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000

Stato: 19/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000 per installazioni su piastre di montaggio

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3431.000
Esecuzione	Per installazioni su piastre di montaggio
Materiale	Poliammide rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame duro argentato
Colore	Chassis: RAL 9011 Coperchio: RAL 7035
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 10 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly	sì
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 89 mm Altezza: 141,5 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 50 mm ²
Numero dei poli	3 poli
Sezione del conduttore tondo	1,5 - 50 mm ²
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	0,401 kg
Peso lordo	0,453 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,15
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descrizione prodotto	SV Sezionatore Nh00C Gr.000,100A,690V

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK