


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020


**Sezionatori sottocarico per fusibili
NH gr. 000**

Stato: 11/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.020 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3431.020
Esecuzione	For 60 mm busbar systems
Materiale	Poliammide rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame duro argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione cavi	superiore
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 53 mm Altezza: 213 mm
Connessione di conduttori	2,5 - 50 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli	3 poli
Round conductor cross-section	2,5 - 50 mm ²
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.619
Peso lordo	0.64
Quota di rame (kg / pezzo)	0.15
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177628724
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---