


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020

Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000

Stato: 3/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3431.020
Esecuzione	For 60 mm busbar systems
Materiale	Poliammide rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame duro argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione cavi	superiore
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 53 mm Altezza: 213 mm
Connessione di conduttori	2,5 - 50 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli	3 poli
Sezione del conduttore tondo	2,5 - 50 mm ²
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,619 kg
Peso lordo	0,64 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,15
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descrizione prodotto	SV -Sezionatore Nh Gr.000,100A, 690V

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---