

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3431.030**

**Sezionatori sottocarico per fusibili  
NH gr. 000**

Stato: 18/01/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3431.030 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3431.030
Materiale	Poliammide rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame duro argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione cavi	inferiore
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 53 mm Altezza: 213 mm

## Caratteristiche

Connessione di conduttori	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli	3 poli
Round conductor cross-section	2,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.599
Peso lordo	0.62
Quota di rame (kg / pezzo)	0.15
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177628731
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK