

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

**Sezionatori sottocarico per fusibili
NH gr. 000**

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.035 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice prodotto | SV 3431.035 |
| Esecuzione | Per sistemi a sbarre interasse 60 mm |
| Materiale | Poliammide rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame duro argentato |
| Colore | Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001 |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Connessione cavi | inferiore |
| Connessione elettrica | Morsetto a mantello |
| Corrente nominale di esercizio max. | 100 A |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V, 3~ |
| Per grandezza fusibili NH | 000 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili) |

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Dimensioni | Larghezza: 53 mm Altezza: 213 mm |
| Connessione di conduttori | 2,5 - 50 mm ² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |
| Numero dei poli | 3 poli |
| con controllo elettronico del fusibile (ESÜ) | sì |
| Sezione del conduttore tondo | 2,5 - 50 mm ² |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,6 kg |
| Peso lordo | 0,7 kg |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,15 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ETIM 8 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Descrizione prodotto | SV -Sezionatore Nh Gr.000,100A, 690V CONT |

Approvazioni

| | |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|