


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000

Stato: 31/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.035 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 000



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3431.035
Materiale	Poliammide rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame duro argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7001
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione cavi	inferiore
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Corrente nominale di esercizio max.	100 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 53 mm Altezza: 213 mm

Caratteristiche

Connessione di conduttori	2,5 - 50 mm ²
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli	3 poli
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)	sì
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.6
Peso lordo	0.7
Quota di rame (kg / pezzo)	0.15
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177694125
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---