

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010

Adattatori di connessione

Stato: 30/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Codice prodotto | SV 3439.010 |
| Materiale | Copertura: ABS Chassis: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore | RAL 7035 |
| Corrente nominale max. | 600 A |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V, 3~ |
| Nota | I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Connessione cavi | sup/inf |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Dimensioni | Larghezza: 180 mm Altezza: 247 mm |
| Connessione di conduttori tondi, multipli | 35 - 240 mm ² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A) | 24 x 21 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4,36 kg |
| Peso lordo | 4,635 kg |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,732 |
| Codice tariffa doganale | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ETIM 8 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrizione prodotto | SV Adattatore di Connessione 600A |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | ABS |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
