

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3439.010

## Adattatori di connessione

Stato: 1/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3439.010 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3439.010
Materiale	Copertura: ABS Chassis: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Corrente nominale max.	600 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Connessione cavi	sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Nota	I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050
Numero dei poli	3 poli
Dimensioni	Larghezza: 180 mm Altezza: 247 mm
Connessione di conduttori tondi, multipli	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	24 x 21 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.36
Peso lordo	4.635

## Caratteristiche

---

Quota di rame (kg / pezzo)	0.732
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177236295
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	ABS
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---