

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3451.500 Morsetto conduttore

Stato: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3451.500 - Morsetto conduttore

Per l'allacciamento di conduttori tondi e sbarre lamellari in rame.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3451.500
Descrizione prodotto	Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincata passivata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	8 x 8 mm
Nota	L'utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l'impiego di puntalini terminali
Connessione di conduttori	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Per spessore sbarre	5 mm
Confezione	15 pz.
Peso netto	0,375 kg
Peso lordo	0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Descrizione prodotto	SV 15 Morsetti 2,5-16mmq

# Approvazioni

---

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK