



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3453.500 Morsetto conduttore

Stato: 30/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3453.500 - Morsetto conduttore

Per l'allacciamento di conduttori tondi e sbarre lamellari in rame.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3453.500
Descrizione prodotto	Per il collegamento di conduttori tondi e sbarre in rame lamellari.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincata passivata
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	16,5 x 15 mm
Nota	L'utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l'impiego di puntalini terminali
Connessione di conduttori	35 - 70 mm ²
Per spessore sbarre	5 mm
Confezione	15 pz.
Peso netto	1,515 kg
Peso lordo	1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Descrizione prodotto	SV 15 Morsetti 35-70mmq

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK