

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3588.005

**Sbarre di distribuzione in rame
elettrolitico (E-Cu)**




Stato: 12/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3588.005 - Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Lunghezza: 2400 mm/sbarra.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3588.005
Materiale	Rame elettrolitico F30
Lunghezza	2.400 mm
Nota	Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Norme	DIN EN 13 601
Sezione	50 mm x 10 mm
Dimensioni	Lunghezza: 2.400 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	21
Peso lordo	21.7
Quota di rame (kg / pezzo)	10.75
Codice tariffa doganale	74071000

Caratteristiche

EAN	4028177684591
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---
