



IT 3659.181 - Guide telescopiche per server per armadi e contenitori IT

Garantita un'accessibilità ottimale ai server anche quando sono già installati. Per server con larghezza max. di 430 mm.



Caratteristiche

Codice prodotto	IT 3659.181
Esecuzione	Per distanza tra i piani 470,65 - 599,65 mm
Descrizione prodotto	Garantita un'accessibilità ottimale ai server anche quando sono già installati. Per server con larghezza max. di 430 mm.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Capacità di carico	30 kg
Nota	Solo in combinazione con i profilati portanti a L
Adatti per	Tipo di contenitore: TS TS IT VX VX IT Profondità: = 600 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2.3
Peso lordo	2.62
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato

Caratteristiche

Codice tariffa doganale 73269098

EAN 4028177964945

ETIM 9 EC002620

ETIM 8 EC002620

ECLASS 8.0 27189261