


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.038 Tetto spiovente

Stato: 31/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.038 - Tetto spiovente per VX

Per l'installazione successiva di armadi VX25 singoli o montati in batteria in acciaio inox, con l'apertura più ampia possibile nel punto di unione del tetto adiacente.



Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 4000.038
Dati tecnici	Sporgenza frontale: 8 mm
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio e guarnizioni
Dimensioni	Altezza frontale: 35 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Informazioni sul nr. d'ord.	Nella richiesta di informazioni o nell'ordine specificare il codice completo. Termini di consegna su richiesta

Caratteristiche

Codice di esecuzione	Inclinazione del tetto: 1= 30° (standard EHEDG) o 2 = 45° Larghezza armadio: ... mm (max. 1200 mm) Profondità armadio: ... mm 1= per armadio singolo VX 2 = per armadio finale a sinistra, in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione) 3 = per armadio finale a destra, in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione) 4 = per armadio centrale in una batteria di armadi (ciascuno con una guarnizione con profilo a T e accessori di giunzione) Esempio: 1 - 800 - 600 - 1 (tetto spiovente a 30° - larghezza 800 mm - profondità 600 mm - per armadio monoblocco VX)
Confezione	1 pz.
Peso netto	2 kg
Peso lordo	2,1 kg
Codice tariffa doganale	94039910
