

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

Contenitore di comando HD

Stato: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Contenitore di comando HD

Monitor, PC e altri componenti con display sono alloggiati nel contenitore di comando in modo sicuro e igienicamente compatibile. Il tetto inclinato di 30° impedisce che vengano depositati oggetti e fa defluire rapidamente i liquidi.

Caratteristiche

Codice prodotto	HD 4000.062
Vantaggi	Tetto spiovente di 30° Piastrina di montaggio regolabile in altezza per monitor fino a 24" Supporto per monitor con attacco VESA regolabile in altezza per monitor fino a 24"
Materiale	Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Finestra d'ispezione: policarbonato Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 Vetro d'ispezione: policarbonato
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati Porta con finestra d'ispezione e guarnizione integrata Battuta della porta a destra Supporto per monitor con attacco VESA 75/100
Opzioni	senza vetro d'ispezione Piastra di montaggio invece della piastrina Feritoia per touch-panel alternativa al vetro d'ispezione Ripiano per tastiera HD
Dimensioni	Larghezza: 810 mm Altezza frontale: 692 mm Altezza posteriore: 848 mm Profondità: 266 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 535 mm Altezza finestra d'ispezione: 325 mm

Caratteristiche

Spessore contenitore	1,5 mm
Spessore porta	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
Codice IK	IK08
Confezione	1 pz.
Peso netto	33,2 kg
Peso lordo	33,2 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------