Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.075 Contenitori per estintori incendio HD

Stato: 8/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



HD 4000.075 - Contenitori per estintori incendio HD

Importanti apparecchiature di sicurezza rapidamente accessibili e igienicamente protette - il contenitore per estintori incendio è installabile direttamente nell'ambiente di produzione

Caratteristiche

Codice prodotto	HD 4000.075
Vantaggi	Alloggiamento igienico e antispruzzo per estintori
	Risparmio di tempi e costi grazie alle possibilità di una pulizia facile ed efficace
	L'estintore è facilmente asportabile con una mano grazie alla maniglia a traversino
	Controllo rapido componenti attraverso la porta d'ispezione integrata
Materiale	Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
	Maniglia e chiusura: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
	Finestra d'ispezione: policarbonato
	Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug
	Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA
	< 0,8 μm
	Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati
	Porta con finestra d'ispezione e guarnizione integrata
	Battuta della porta reversibile
	Maniglia a traversino con chiusura su 3 punti
Dimensioni	Larghezza: 390 mm
	Altezza frontale: 840 mm
	Altezza posteriore: 1.010 mm
	Profondità: 300 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 170 mm
	Altezza finestra d'ispezione: 670 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	20

© Rittal 2025

Caratteristiche

Peso lordo	22
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177918948
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3