

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 4000.075**

**Contenitori per estintori incendio  
HD**

Stato: 15/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.075 - Contenitori per estintori incendio HD

Importanti apparecchiature di sicurezza rapidamente accessibili e igienicamente protette - il contenitore per estintori incendio è installabile direttamente nell'ambiente di produzione

## Caratteristiche

Codice prodotto	HD 4000.075
Descrizione prodotto	Tetto spiovente di 30°
Vantaggi	Alloggiamento igienico e antispruzzo per estintori Risparmio di tempi e costi grazie alle possibilità di una pulizia facile ed efficace L'estintore è facilmente asportabile con una mano grazie alla maniglia a traversino Controllo rapido componenti attraverso la porta d'ispezione integrata
Materiale	Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Maniglia e chiusura: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Finestra d'ispezione: policarbonato Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati Porta con finestra d'ispezione e guarnizione integrata Battuta della porta reversibile Maniglia a traversino con chiusura su 3 punti
Dimensioni	Larghezza: 390 mm Altezza frontale: 840 mm Altezza posteriore: 1.010 mm Profondità: 300 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 170 mm Altezza finestra d'ispezione: 670 mm
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

---

Peso netto	20 kg
Peso lordo	22 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

## Approvazioni

---

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------

---