


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.083

Finestra di protezione HD

Stato: 11/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.083 - Finestra di protezione HD

Per proteggere pulsantiere o display.

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | HD 4000.083 |
| Descrizione prodotto | Per proteggere pulsantiere o display. |
| Vantaggi | Ampio spazio di visualizzazione Giunzione senza spazio vuoto tra la finestra d'ispezione e il telaio Cerniera esterna Con maniglia a traversino per una facile apertura senza chiave |
| Materiale | Telaio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 Vetro d'ispezione: policarbonato |
| Parti incluse nella fornitura | Incl. 2 cerniere Incl. maniglia a traversino Materiale di fissaggio |
| Superficie visibile | Larghezza finestra d'ispezione: 400 mm Altezza finestra d'ispezione: 330 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 518 mm Altezza: 436 mm Profondità: 65 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |
| Codice IK | IK08 |
| Possibili installazioni | Montaggio su superfici piane |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12 Type 13 |
| Confezione | 1 pz. |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Peso netto | 4,15 kg |
| Peso lordo | 4,206 kg |
| Codice tariffa doganale | 39252000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Descrizione prodotto | HD Finestra di protezione con maniglia a traversino, LxA: 518x436 mm, acciaio inox, 1.4301 |