

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.083

Finestra di protezione HD

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.083 - Finestra di protezione HD

Per proteggere pulsantiere o display.

Caratteristiche

Codice prodotto	HD 4000.083
Descrizione prodotto	Per proteggere pulsantiere o display.
Vantaggi	Ampio spazio di visualizzazione Giunzione senza spazio vuoto tra la finestra d'ispezione e il telaio Cerniera esterna Con maniglia a traversino per una facile apertura senza chiave
Materiale	Telaio: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 Vetro d'ispezione: policarbonato
Parti incluse nella fornitura	Incl. 2 cerniere Incl. maniglia a traversino Materiale di fissaggio
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 400 mm Altezza finestra d'ispezione: 330 mm
Dimensioni	Larghezza: 518 mm Altezza: 436 mm Profondità: 65 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Codice IK	IK08
Possibili installazioni	Montaggio su superfici piane
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12 Type 13
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	4,15 kg
Peso lordo	4,206 kg
Codice tariffa doganale	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	HD Finestra di protezione con maniglia a traversino, LxA: 518x436 mm, acciaio inox, 1.4301