


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.285

# Armadio di grandi dimensioni

Stato: 18/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.285 - Armadio di grandi dimensioni HD

L'armadio HD di grandi dimensioni è la soluzione modulare per ambienti sensibili all'igiene che necessitano di una pulizia regolare e approfondita.



## Caratteristiche

Codice prodotto	HD 4000.285
Materiale	Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Insero di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio con fondo-parete posteriore saldati Porta con guarnizione sostituibile Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Battente intermedio avvitato
Opzioni	Basamento HD regolabile
Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm Altezza: 1.800 mm Profondità: 500 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	1.099 mm x 1.696 mm

# Caratteristiche

Angolo di apertura della porta	125°
Codice IK	IK08
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4X Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	148 kg
Peso lordo	149 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	HD armadio, LAP: 1200x1800x500mm, acciaio inox, con piastra di montaggio, due porte

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------