


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.885

### Armadio di grandi dimensioni

Stato: 16/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.885 - Armadio di grandi dimensioni HD

L'armadio HD di grandi dimensioni è la soluzione modulare per ambienti sensibili all'igiene che necessitano di una pulizia regolare e approfondita.



## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Codice prodotto                         | HD 4000.885  |
| Materiale                               | Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)<br>Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)<br>Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio |
| Superficie                              | Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm<br>Piastra di montaggio: zincata<br>Guarnizione: blu (RAL 5010)   |
| Parti incluse nella fornitura           | Telaio dell'armadio con fondo-parete posteriore saldati<br>Porta con guarnizione sostituibile<br>Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Piastra di montaggio  |
| Opzioni                                 | Basamento HD regolabile  |
| Dimensioni                              | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 1.800 mm<br>Profondità: 500 mm   |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 699 mm x 1.696 mm  |
| Angolo di apertura della porta          | 125°   |

## Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Codice IK                                 | IK08                                    |
| Materiale di base                         | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)          |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9                          |
| Protection category NEMA                  | NEMA 4X                                 |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4X<br>Type 12 |
| Confezione                                | 1 pz.                                   |
| Peso netto                                | 96                                      |
| Peso lordo                                | 97.5                                    |
| Codice tariffa doganale                   | 94032080                                |
| EAN                                       | 4028177693593                           |
| ETIM 9                                    | EC000261                                |
| ETIM 8                                    | EC000261                                |
| ECLASS 8.0                                | 27180101                                |

## Approvazioni

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|