
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.082 Telaio per barre di rame

Stato: 2/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.082 - Telaio per barre di rame

Per un serraggio semplice di guide in rame/sbarre sul centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.082
Esecuzione	Serraggio contemporaneo di tre sbarre in rame di lunghezza ridotta con spessore del materiale 5 o10 mm
Descrizione prodotto	Telaio di serraggio per centri di lavorazione Perforex BC e Perforex MT per una semplice lavorazione delle sbarre in rame. Adatto per foratura e maschiatura.
Lunghezza lavorabile con spessore 5 mm	150 - 300 mm
Altezza lavorabile (max.)	30 - 120 mm
Lunghezza lavorabile con spessore 10 mm	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	sì
Adatto per nr. d'ord.	4050.101 4055.910 4055.911
Confezione	2 pz.
Codice tariffa doganale	84669360
EAN	4028177804517
ETIM 9	EC003010

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190

© Rittal 2025 3