Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.300 Tavolo di assemblaggio

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.300 - Tavolo di assemblaggio

I tavoli di montaggio per piastre di montaggio e contenitori sono mobili, inclinabili e, a seconda del modello, anche regolabili in altezza.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.300
Esecuzione	300 ENH (inclinazione e altezza regolabili elettricamente)
Descrizione prodotto	I tavoli di montaggio per piastre di montaggio e contenitori sono mobili, inclinabili e, a seconda del modello, anche regolabili in altezza.
Vantaggi	Consente di lavorare in ergonomia, senza sollecitare la schiena Posizionabili e utilizzabili con flessibilità perché sono indipendenti dalla rete elettrica Minimo ingombro quando è inutilizzato Facile manovrabilità grazie a quattro ruotegirevoli e alla funzione di bloccaggio Fissaggio regolabile delle piastre di montaggio mediante dispositivi di serraggio a sgancio rapido
Dati tecnici	Regolazione dell'inclinazione ca. 0 – 80°
Parti incluse nella fornitura	Tavolo di assemblaggio 1 conf. unità di serraggio inferiore 1 conf. unità di serraggio superiore Caricabatterie Batteria
Nota	Con l'estensione per tavolo di montaggio è possibile lavorare superfici utili di 1900 x 1900. Per i paesi USA, Canada, America centrale, Sudamerica e Giappone, sono necessari l'alimentatore multitensione 4050.219 e l'adattatore di collegamento 4050.222
Dimensioni della macchina	Larghezza: 1.400 mm Profondità: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Larghezza: 1.110 mm Altezza: 1.900 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Dimensions support surface min.	Larghezza: 1.110 mm Altezza: 1.230 mm
Carico	300 kg
Altezza di lavoro	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Confezione	1 pz.
Peso netto	230
Peso lordo	250
Codice tariffa doganale	84279000
EAN	4028177804746
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090

Approvazioni

© Rittal 2025 3