


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.720

Sbavatore

Stato: 20/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.720 - Sbavatore

Utilizzabile per sbavare fori e bordi. Lame rettificate su entrambi i lati e verniciate, per un risultato di taglio duraturo.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.720
Esecuzione	Il bloccaggio della lama in acciaio può essere radiale o assiale a seconda delle necessità Lama in acciaio rettificata su entrambi i lati HSS B30
Descrizione prodotto	Frese a sbavare, impiego universale, per fori e bordi.
Vantaggi	La lama assume automaticamente la posizione ottimale Lunghezza porta-lama regolabile Maneggevolezza e praticità Sbavature facilitate Forma dell'impugnatura ergonomica
Materiale	Parte interna impugnatura: plastica dura Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile Portalama: acciaio Lama: lama in acciaio temprato, con rivestimento in PVD TiN (nitruro di titanio)
Colore	Maniglia: nero e rosso
Parti incluse nella fornitura	Maniglia Supporto lame Incl. lama di ricambio
Diametro lame	3 mm
Lunghezza lame	47 mm
Diametro impugnatura	25 mm
Lunghezza impugnatura	110 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.08

Caratteristiche

Peso lordo	0.1
Codice tariffa doganale	82055980
EAN	4028177801233
ETIM 9	EC001509
ETIM 8	EC001509
ECLASS 8.0	21040803