
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.737 Puntalino

Stato: 10/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.737 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.737
Esecuzione	per la preparazione, la lavorazione e l'assemblaggio manuale dei cavi per la macchina automatica di lavorazione cavi Wire Terminal WT C5
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	bianco
Lunghezza	12 mm
AWG	20
Diametro interno	2,6 mm
Per sezione trasversale	0,5 mm²
Colore DIN	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210
Formato di consegna	Sfuso (10 confezioni da 100 pezzi)
Confezione	1.000 pz.
Peso netto	1

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Peso lordo	0.105
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177805057
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3