

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737 Puntalino

Stato: 8/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Codice prodotto | AS 4050.737 |
| Esecuzione | per la preparazione, la lavorazione e l'assemblaggio manuale dei cavi per la macchina automatica di lavorazione cavi Wire Terminal WT C5 |
| Descrizione prodotto | Con collare in plastica. |
| Dati tecnici | Resistenza al calore fino a 105 °C |
| Materiale | Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene |
| Colore | bianco |
| Lunghezza | 12 mm |
| AWG | 20 |
| Diametro interno | 2,6 mm |
| Per sezione trasversale | 0,5 mm ² |
| Colore DIN | sì |
| Nota | Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal. |
| Norme | AEH DIN 46228 |
| Adatto per nr. d'ord. | 4051.205 4051.210 |
| Formato di consegna | Sfuso (10 confezioni da 100 pezzi) |
| Confezione | 1.000 pz. |
| Peso netto | 1 kg |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Peso lordo | 0,105 kg |
| Codice tariffa doganale | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Descrizione prodotto | Puntalini per assemblaggio cavi, 0,5 mm ² , bianchi, sciolti, 12mm, 10x100 |

Approvazioni

| | |
|--------------|--------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) UR |
|--------------|--------------------------|