
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.738 **Puntalino**

Stato: 5/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.738 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.738	
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.	
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C	
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene	
Colore	grigio	
Lunghezza	12 mm	
AWG	18	
Diametro interno	2,8 mm	
Per sezione trasversale	0,75 mm²	
Colore DIN	sì	
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.	
Norme	AEH DIN 46228	
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210	
Formato di consegna	Sfuso (10 confezioni da 100 pezzi)	
Confezione	1.000 pz.	
Peso netto	1	
Peso lordo	1	
Codice tariffa doganale	85369010	
EAN	4028177805064	

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3