


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.740

## Puntalino

Stato: 18/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

# AS 4050.740 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.740
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	nero
Lunghezza	12 mm
AWG	16
Diametro interno	3,5 mm
Per sezione trasversale	1,5 mm <sup>2</sup>
Colore DIN	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpiatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210
Formato di consegna	Sfuso (10 confezioni da 100 pezzi)

## Caratteristiche

Confezione	1.000 pz.
Peso netto	1 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descrizione prodotto	Puntalini per assemblaggio cavi, 1,5mm <sup>2</sup> , neri, sciolti, 12mm, 10x100

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------