


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.744 Puntalino

Stato: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.744 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.744
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	rosso
Lunghezza	8 mm
AWG	18
Diametro interno	3,5 mm
Per sezione trasversale	1 mm ²
Colore DIN	sì
Multinorm	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0,5 kg

Caratteristiche

Peso lordo	0,5 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descrizione prodotto	Puntalini per assemblaggio cavi, 1,0mm ² , AWG 18, rossi, sciolti, 8mm (albero largo)

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------