


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.744 Puntalino

Stato: 14/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.744 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.744
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	rosso
Lunghezza	8 mm
AWG	18
Diametro interno	3,5 mm
Per sezione trasversale	1 mm <sup>2</sup>
Colore DIN	sì
Multinorm	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0,5 kg

## Caratteristiche

---

Peso lordo	0,5 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descrizione prodotto	Puntalini per assemblaggio cavi, 1,0mm <sup>2</sup> , AWG 18, rossi, sciolti, 8mm (albero largo)

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------