


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.773

## Puntalino

Stato: 24/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.773 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.773
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	rosso
Lunghezza	8 mm
AWG	16
Diametro interno	3,5 mm
Colore Rittal	sì
Per sezione trasversale	1,5 mm <sup>2</sup>
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210 4050.452
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0,5 kg
Peso lordo	0,058 kg
Codice tariffa doganale	85369010

# Caratteristiche

---

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descrizione prodotto	Puntalini per assemblaggio cavi, 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG 16, 8 mm, rossi, sciolti, 500 pezzi

# Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------