Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4050.774

Puntalino

Stato: 14/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

AS 4050.774 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AS 4050.774
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	rosso
Lunghezza	10 mm
AWG	16
Diametro interno	3,5 mm
Colore Rittal	sì
Per sezione trasversale	1,5 mm²
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0.5
Peso lordo	0.065
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177815711

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR