Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.779 Puntalino

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.779 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.779	
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.	
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C	
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene	
Colore	blu	
Lunghezza	10 mm	
AWG	14	
Diametro interno	4,2 mm	
Colore Rittal	sì	
Per sezione trasversale	2,5 mm²	
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.	
Norme	AEH DIN 46228	
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210	
Formato di consegna	Sfuso	
Confezione	500 pz.	
Peso netto	0.5	
Peso lordo	0.083	
Codice tariffa doganale	85369010	
EAN	4028177815704	

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3