



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.779

Puntalino

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.779 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.779
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	blu
Lunghezza	10 mm
AWG	14
Diametro interno	4,2 mm
Colore Rittal	sì
Per sezione trasversale	2,5 mm ²
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpiatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.205 4051.210
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0.5
Peso lordo	0.083
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177815704

Caratteristiche

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL (listed)
UR