


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.784 Puntalino

Stato: 12/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.784 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.784
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	grigio
Lunghezza	18 mm
AWG	12
Diametro interno	4,8 mm
Colore Rittal	sì
Colore DIN	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	100 pz.
Peso netto	0,1 kg
Peso lordo	0,041 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

Puntalini per assemblaggio cavi, 4,0 mm<sup>2</sup>, grigi, sciolti, 18mm

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

UR