Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.785 Puntalino

Stato: 13/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.785 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.785
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	nero
Lunghezza	12 mm
AWG	10
Diametro interno	6,3 mm
Colore Rittal	sì
Per sezione trasversale	6 mm²
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.210
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	100 pz.
Peso netto	0.1
Peso lordo	0.04
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177815681
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3